



# Jaeger Aqua Fliesenlack 875

water-solvent-based-lacquers



## Materialmenge

12



## Luftmenge

3



## Verdünnung

0%



## Testparameter



Dieser Test ist von WAGNER geprüft

### Gerät

FinishControl 3500



### Sprühaufsatz

StandardSpray



### Filter

180 mesh (red)



## Zusätzliche Informationen

### Zerstäubungsqualität

★★★★★



### Sprühnebel Bewertung

★★★★★



### Innitalie Materialtemperatur

20 °C



### Umgebungstemperatur

20 °C



### Materialbezogene Notiz

### Gerätebezogene Notiz




# Jaeger Aqua Fliesenlack 8/5

water-solvent-based-lacquers



## Spritzdruck

100 bar



## Düse TradeTip 3 - FineFinish

510



## Verdünnung

0%



## Testparameter



Dieser Test ist von WAGNER geprüft

### Gerät

SuperFinish 23 Plus



### Pistole

Vector Grip



### Pistolenfilter

180 mesh (red)



### Materialdruck

120 bar



### Ansaugsystem

Hopper



### Schlauch

DN 4 - 15 m



### Hochdruckfilter

None



## Zusätzliche Informationen

### Zerstäubungsqualität

★★★★★



### Sprühnebel Bewertung

★★★★★



### Innitiale Materialtemperatur

20 °C



### Umgebungstemperatur

20 °C



### Materialbezogene Notiz

### Gerätebezogene Notiz